

Actuadores de botón de presión para uso rudo

La línea de actuadores de 22 mm y 30 mm de Clippard se puede acoplar con una variedad de válvulas de control de Clippard mediante un sistema simple de adaptadores, lo que permite un único ensamblado de actuador montado en panel y válvula neumática.

Los actuadores PB-22 y PB-30 tienen una carcasa de aluminio que se enrosca en el actuador y una camisa integral de latón. El actuador PB-22-X se ajusta a los actuadores de la serie de 22 mm (P22-XXX) y el actuador PB-30 a los de la serie de 30 mm (PL-XXX).

El PB-85 está hecho de plástico y es compatible solamente con actuadores de 30 mm.



Adaptador PB-22-X (22 mm)

Adaptador PB-30 (30 mm)


Adaptador PB-85 (30 mm)

Paso 1. Seleccione el actuador en las [páginas 143 a 144](#).


Paso 2. Determine las necesidades de espacio usando la tabla en la [página 143](#).

Paso 3. Determine el adaptador en las [páginas 143 y 144](#).

Paso 4. Agregue accesorios en la [página 145](#).



Actuador, adaptador (PB-22-X) y válvula



Actuador, adaptador (PB-30) y válvula

Guía para pedidos de actuadores

Actuador manual	P	Encendido	Apagado	Tipo de botón	Color
Tamaño		Activación	Activación	F - Al ras	R - Rojo
22 - Pequeño (22 mm)		P - Presionar	4 - Llave	E - Extendido	G - Verde
L - Grande (30 mm)		T - Girar	3 - Giro	M - Hongo	B - Negro
		K - Llave	2 - Resorte	T - Giro	Y - Amarillo
		L - Traba (Empujar)		K - Llave	

Línea con sistema métrico disponible. Visite www.clippard.com